

## ZSOF250 Shower head

---


ZSOF250 Krom

---

### Artikkelnummer

ZSOF250 Krom - 9418680 (NRF.nr:4229767)  
ZSOF250 Matt Sort - 9420722 (NRF.nr:4231022)  
ZSOF250 Oksiderende Messing - 9418746  
(NRF.nr:4229768)  
ZSOF250 Oksiderende Kobber - 9419216 (NRF.nr:4231023)  
ZSOF250 Bronze - 9426026  
ZSOF250 Black Chrome - 9418947 (NRF.nr:4231024)  
ZSOF250 Honey Gold - 9419218 (NRF.nr:4231025)  
ZSOF250 Brushed Black Chrome - 9422318  
(NRF.nr:9418947)  
ZSOF250 Brushed Nickel - 9421804 (NRF.nr:4231027)

---



Taksil med antikalk, 250 mm.

# Tapwell

---

## Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

## OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull og sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

## Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

## Smøring

Smør kun med silikonfett.

## Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

---

## Spesifikasjoner

**Dimensjon innløp:** G 1/2

**Innebygd:** Nei

## Dimensjoner/Vekt

**Justerbar høyde:** Nei

**Produkt-Bredde:** 250 mm

**Produkt- Dybde:** 250 mm

**Produkt- Høyde:** 53 mm

**Taksilens diameter:** 250 mm

**Total høyde:** 53 mm

